

品番：EA557WC-34

品名：#3x150mm [+]ビスブレイク電工ドライバー



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/10 10:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	7765(+3×150)
サイズ	(+)#3×8mm	軸長	150mm
全長	248mm	重量	146g
材質	刃先:特殊合金鋼 ナット:鉄 ハンドル:TPE 座金:PPガラス繊維入		

なめたネジも新しいネジも両方回せる。

ハンマーで叩くと先端の噛みつき形状がネジに喰らいつき、なめたネジを外すことができます。

電気を通さないガラス繊維入り強化プラスチックの絶縁体座金。

電気工事で扱いやすいハンドル形状。回しやすく、滑りにくく、力が入ります。

ネジ溝が大きく潰れている場合はEA935KX (No.40) ネジすべり止め液と併用するとより効果が高まります。

マグネット付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

