


品番：EA560KB-1

品名：#1x 80mm [+]
ドライバー(絶縁)



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/03 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0218ページ		



プラスドライバー ねじ対応表	
ねじ規格	ねじの径と長さ
1番(細)	2.0mm以下
2番(中)	3-5mmまで
3番(太)	5.5-7mmまで
4番(特大)	7.5mm以上



ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	98 24 01
先端	#1	軸長	80mm
全長	187mm	刃径	4.5mm
ブレード長	80mm	ハンドル長	107mm
非絶縁ブレード長	15mm	重量	58g

1000V絶縁

疲労を軽減し、最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。

置いたときに転がりにくいので安心です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.