

品番：EA560KE-3

品名：#3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/26 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0218ページ		



**ポジドライブとは**  
十字穴に交差する形で溝が付けられたねじ穴のことです。回転に対する抵抗が弱いため、力ムアツトが少なく、強がトルク伝達等が優れます。

**1000V ENH60999**  
ENH60999は、1000V絶縁性能を確保するための規格です。  
この規格は、1000V絶縁性能を確保するための規格です。  
絶縁性能を確保するための規格です。  
絶縁性能を確保するための規格です。

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	98 25 03
サイズ	PZ#3	軸長	150mm
全長	270mm	刃径	8.0mm
ハンドル長	120mm	非絶縁ブレード長	15mm
重量	167g		

1000V絶縁

疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。

置いたときに転がりにくいので安心です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.