

品番：EA560KE-4

品名：#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)



販売価格	4,070円(税抜) / 4,477円(税込)		
カタログ価格	4,070円(税抜) / 4,477円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/21 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0218ページ		



ポジドライブとは
十字穴に交差する形で裏が付くため、ねじの芯に当たります。滑りに対する抵抗力が弱く、力が入りやすいため、力が入りやすくなり、強力なトルク伝達を可能とします。

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	98 25 04
サイズ	PZ#4	軸長	200mm
全長	320mm	刃径	10.0mm
ハンドル長	120mm	非絶縁ブレード長	15mm
重量	245g		

1000V絶縁

疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。

置いたときに転がりにくいので安心です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.