

品番：EA560PE-0EA

品名：#0 x150mm [+]
ドライバー



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



プラスドライバー ねじ対応表 中	
プラスドライバー ねじ規格	中細(1.6mm)以下
1番径の ねじ	2.0mm以下
2番径の ねじ	3.0-5.0mmまで
3番径の ねじ	6.0-7.0mmまで
4番径の ねじ	7.5mm以上

※規格外(1.6mm)の細径(1.6mm)以下のねじ(プラスドライバー)のねじは、この表に適合しません。
※この表は目安であり、必ずしも適合する保証はできません。
※この表は目安であり、必ずしも適合する保証はできません。

仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB 38190.0-150
先端×軸径	#0×4mm	軸長	150mm
全長	235mm	適合ねじ	M1.6~2
重量	39g		

精密な刃先がねじに最適にフィットします。

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保持します。

最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現

油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。

化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。

グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示
ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。

ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます

【SwissGrip Evoの特長】

- ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】

内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)

中間:内側のコアと外側の層を結合する素材

外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.