

品番：EA560PE-510B

品名：#0-#3/4本組 [+]ドライバー



販売価格	8,380円(税抜) / 9,218円(税込)		
カタログ価格	8,380円(税抜) / 9,218円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/03 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



プラスドライバー ねじ規格	対応ねじ規格
1番径	2.0mm以下
2番径	3-5mmまで
3番径	6-7mmまで
4番径	7.5mm以上

※規格外では、最大トルクでの使用は
許されず、製品の寿命に影響を及ぼす可能性があります。
この製品は、ねじの規格、ねじの径、ねじの長さ、ねじの径2mm
以上のものに適用されます。

仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB38242.H CBB
サイズ	(+)#0・#1・#2・#3(4本組)	軸長	#0:60mm #1:80mm #2:100mm #3:150mm
総重量	523g	付属品	壁掛けホルダー

SwissGrip Evoの優れた人間工学により、快適で疲れにくい作業を実現

グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示
ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。

最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現しています。

滑りにくく、グリップ力があるため、あらゆる状況下で安全かつ正確に使用可能です。

耐久性に優れています。

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

紙箱仕様

【SwissGrip Evoの特長】

- ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。

ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】

内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)

中間:内側のコアと外側の層を結合する素材

外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.