

品番：EA560SJ-1

品名：#1x 80mm [+]  
ドライバー



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/27 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0525ページ		



プラスドライバー ねじ対応表 中

プラスドライバー ねじ規格	対応径
1番径	2.9mm以下
2番径	3-5mmまで
3番径	6.3mmまで
4番径	7.5mm以上

※対応径とは、ねじの規格ではなく、ねじの頭部の幅を指します。  
また、ねじの規格は、ねじの規格に準拠していません。  
この表は目安であり、必ずしも対応径が保証されません。



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	4630-1N
サイズ×軸径(mm)	#1×5.0	軸長(mm)	80
全長	185mm	重量	44g

DRALL+グリップを採用したプラスドライバー

DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製

DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.