

品番：EA560SK-2

品名：#2x100mm [+]
ドライバー(手元六角付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,210円(税抜) / 2,431円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,210円(税抜) / 2,431円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/27 03:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



プラスドライバー ねじ対応表 中

| ねじ規格 | 対応径(mm) |
|------|-------------|
| 1番径 | 2.9mm以下 |
| 2番径 | 3.0-5.0mmまで |
| 3番径 | 5.1-7.0mmまで |
| 4番径 | 7.1mm以上 |

※対応径とは、ねじの全長ではなく、
プラスドライバーの先端とねじの先端との間に
すき間が0.1mm以内の状態で回ります。
この表は目安であり、必ず現場試験の結果が2mm
以内の誤差に留意してください。



仕様

| | | | |
|------------|-------------------|--------|---------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4632-2N |
| サイズ×軸径(mm) | #2×6.0 | 軸長(mm) | 100 |
| 全長 | 215mm | 重量(g) | 100 |
| 手元六角対辺 | 10mm | | |


手元六角付

DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー

DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製

DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用

代替品

| | |
|--|--|
|  | 品番 EA560WD-2 コメント メーカー違い。仕様をご確認ください |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.