

品番：EA560SK-4

品名：#4x200mm [+]
ドライバー(手元六角付)



販売価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
カタログ価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 03:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0525ページ		



プラスドライバー ねじ対応表 中

ねじ規格	ねじの外径(mm)
1番径	2.9mm以下
2番径	3.0-5.0mm
3番径	5.1-7.0mm
4番径	7.1mm以上

※規格外では、メーカー指定のねじを使用してください。
プラスドライバーの規格とねじとの外径に適合しないねじを使用すると、ねじの破損やドライバーの破損の原因となります。



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	4632-4N
サイズ×軸径(mm)	#4×10	軸長(mm)	200
全長	325mm	重量(g)	237
手元六角対辺	13mm		
手元六角付			
DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー			
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製			
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.