

品番 : EA560SL-12

品名 : 5.5x1.0x100mm [-]トライバ-(貫通/手元六角)



販売価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
カタログ価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 15:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	4622SK-2N
刃幅×刃厚(mm)	(-)5.5×1.0	軸長(mm)	100
サイズ	刃先厚み(a;mm):1.0 刃先厚み(b;mm):5.5 軸長(L1;mm):100 全長(L2;mm):215	重量	106g
手元六角対辺	8mm		

手元六角付

貫通柄の為、ハンマーでたたけます。

DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー

DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製

DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用

代替品

	品番	EA560E-100
	コメント	メーカー違い。仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.