

品番：EA560SL-14

品名：8.0x1.2x150mm [-]ドライバ-(貫通/手元六角)



販売価格	5,200円(税抜)／5,720円(税込)		
カタログ価格	5,200円(税抜)／5,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	4622SK-4N
刃幅×刃厚(mm)	(-)8.0×1.2	軸長(mm)	150
サイズ	刃先厚み(a;mm):1.2 刃先厚み(b;mm):8.0 軸長(L1;mm):150 全長(L2;mm):275	重量	191g
手元六角対辺	13mm		
手元六角付			
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。			
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー			
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製			
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用			

代替品

	品番	EA560E-150
	コメント	メーカー違い。刃幅:9.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.