

品番：EA560TA-0

品名：#0x3.0x 75mm [+]
ドライバー(チタン合金製)



販売価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
カタログ価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 09:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0365ページ		



プラスドライバー の仕様	ねじの規格
長さ	2.9mm以下
ねじ径	3-5mmまで
ねじ長さ	6.35mmまで
ねじ径	7.5mm以上

※規格外では、メーカー指定のねじを使用してください。
※プラスドライバーの規格は、ねじの規格に準拠していません。
※この表は参考値であり、必ずしも適合を保証するものではありません。



非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6Al-4V)製

仕様

先端x軸径	#0x3mm	軸長	75mm
重量	50g	全長	150mm
材質	チタン合金(6Al-4V)		


非磁性、耐薬品性

握りやすく滑らないハンドルグリップ

高所作業で軽量工具を必要とする場所、海水などで工具が錆びる場所、磁場内や磁性によって電子機器に影響を与える場所などに使用できます。

チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。

代替品

	品番 EA560FA-1 コメント
--	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

