

品番：EA561M-22

品名：4.0x0.8x200mm [-]ドライバー(細軸)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/30 09:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0523ページ		



品番	先端径(mm)	軸長	ハンドル長	重量
EA561M-11	2.0	80	78	22.0
EA561M-12	2.5	80	78	22.0
EA561M-13	3.0	75	78	22.0
EA561M-14	3.0	100	82	24.0
EA561M-15	3.0	100	85	24.0
EA561M-16	3.0	100	85	24.0
EA561M-17	3.0	100	85	24.0
EA561M-18	3.0	100	85	24.0
EA561M-19	3.0	100	85	24.0
EA561M-20	3.0	100	98	24.0
EA561M-21	3.0	100	98	24.0
EA561M-22	4.0	200	98	24.0
EA561M-23	4.0	200	98	24.0
EA561M-24	5.0	150	98	25.0
EA561M-25	5.0	150	98	25.0
EA561M-26	5.0	150	98	25.0
EA561M-27	5.0	200	98	25.0

仕様

メーカー	Wera	型番	110006
商品名	335	刃幅×刃厚(mm)	(-)4.0×0.8
軸径(mm)	4.0	軸長(mm)	200
ハンドル長(mm)	98		
先端滑り止め加工(先端銀色)			
グリップはプラスチックです。			
軸は丸軸で、マットニッケル製です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.