

品番 : EA561M-25

品名 : 5.5x1.0x150mm/ φ 5.5 [-]ドライバー(細軸)



販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/07/18 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0532ページ		



品番	全長(刃幅×刃厚)	軸長	ハンドル長	軸径
EA561M-11	2-0.6	80	78	2.5
EA561M-12	2.5-0.8	80	78	2.5
EA561M-13	2.5-0.8	75	73	2.5
EA561M-14	3-0.8	100	98	3
EA561M-15	3-0.8	100	98	3
EA561M-16	3-0.8	80	78	3
EA561M-17	3-0.8	100	98	3
EA561M-18	3-0.8	100	98	3
EA561M-19	3-0.8	100	98	3
EA561M-20	3-0.8	100	98	3
EA561M-21	3-0.8	100	98	3
EA561M-22	4-0.8	100	98	4
EA561M-23	4-0.8	100	98	4
EA561M-24	4-0.8	100	98	4
EA561M-25	5-1.0	150	98	5.5
EA561M-26	5-1.0	150	98	5.5
EA561M-27	5.5-1.1	200	98	5.5

モデルチェンジ内容 23/02/14 グリップエンドの識別表記変更。旧:表記なし、新:マークやサイズ表記あり(9025 No.55)

仕様

メーカー	Wera	型番	008055
商品名	335	刃幅×刃厚(mm)	(-)5.5×1.0
軸径(mm)	5.5	軸長(mm)	150
ハンドル長(mm)	98		
先端滑り止め加工			
グリップはプラスチックです。			
軸は丸軸で、マットニッケル製です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.