

品番 : EA561PA-33

品名 : #2x40mm [+]
ドライバー(スタビ[®]-型)



販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 11:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0520ページ		



プラスドライバー ねじ対応表 中

プラスドライバー 径(mm)	ねじの径(mm)
1番径	2.9mm以下
2番径	3.5-5.0mm
3番径	6.3-7.0mm
4番径	7.5mm以上

※対応径は、ドライバーのシャフト径と、ねじの径との差を指します。
※この表は目安であり、必ずしもこの通りではありません。
※この表は参考値であり、必ずしもこの通りではありません。

仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB195.2-40
重量	48g	サイズ×軸径(mm)	(+)#2×6.0
軸長(mm)	40	全長(mm)	90
適合ネジ	M3-5		
耐衝撃性に優れたグリップ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.