

品番：EA561PA-34

品名：#3x40mm [+]ドライバー(スタビ<sup>®</sup>-型)



販売価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
カタログ価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/27 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0520ページ		



プラスドライバー ねじ対応表 中

プラスドライバー 径(mm)	ねじ径(mm)
1	2.9mm以下
2	3 - 5mmまで
3	5.5 - 7mmまで
4	7.5mm以上

※対応径は目安です。ねじの長さや材質により、  
プラスドライバーの径は、ねじ径の約1.2倍程度  
まで対応が可能です。また、必ず取扱説明書の対応径を  
必ずご確認ください。

## 仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB195.3-40
重量	53g	サイズ×軸径(mm)	(+)#3×7.0
軸長(mm)	40	全長(mm)	90
適合ネジ	M6-8		
耐衝撃性に優れたグリップ			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.