

品番：EA562WE-36

品名：ミニラチェット付ビット&ソケットセット(インチ)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0540ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	049001
シリーズ	Tool-Check Modular	入組み点数	21
(+)ビット	先端サイズ: #1・#2 全長: 50mm	(-)ビット	先端サイズ(刃幅): 5.5mm 全長: 50mm
HEXビット	先端サイズ: 3/32"・1/8"・5/32"・3/16" 全長: 25mm	TORXビット	先端サイズ: T10・T15・T20・T25 全長: 25mm
スクエアビット	先端サイズ: #1・#2 全長: 50mm	(1/4")六角ソケット	対辺: 3/8"・7/16"・1/2"・9/16" 全長: 23mm
ドライバーハンドル	差込六角対辺: 1/4" (6.35mm) 全長: 78mm	ラチェットヘッド	差込六角対辺: 1/4" (6.35mm) 全長: 50mm ギア数: 60 送り角: 6° 左右切替え式
ソケットアダプター	差込角: 1/4" DR 六角シャンク: 1/4" (6.35mm) 全長: 25mm	ビットホルダー	差込六角対辺: 1/4" (6.35mm) 六角シャンク: 1/4" (6.35mm) 全長: 50mm
ケースサイズ	128x28x102(H)mm	重量	370g

Tool-Check Modularシリーズはアダプターやヒンジを用いて工具セットを自由に組み合わせる事ができます。

コンパクトに設計されたケースは持ち運びに便利。

ドライバーハンドルのビット差込み部はマグネット付き。

ビットホルダーのビット差込み部は抜け止リングとマグネット付き。

ラチェットヘッドは左右切替え式。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.