品番: EA564AH-1

品名:ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)



販売価格	900円(税抜)/990円(税込)				
カタログ価 格	900円(税抜)/990円(税込)				
在庫数	最新在庫: 882 (2025/11/18 00:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0540ページ				







手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!

## 仕様

メーカー	ESCOオリジナル	六角シャンク	1/4"
送り角	6°	全長	95mm

ラチェット式

左右切替式

ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能

※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。

ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません

山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!

ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.