

品番：EA564AH-1

品名：ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 819 (2026/04/09 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0530ページ		



手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!

仕様

メーカー	ESCOオリジナル	六角シャンク	1/4"
送り角	6°	全長	95mm
ラチェット式			
左右切替式			
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。			
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません			
山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!			
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.