

品番：EA564AH-114

品名：# 2x6.0mm [+ -]ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ﾗﾁｬｯﾄ式・電工型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,420円(税抜) / 1,562円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,420円(税抜) / 1,562円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/03 10:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0530ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|
| メーカー | ESCOオリジナル | ビット | (+)#2×(-)6mm |
| ビット全長 | 200mm | ラチェットハンドル | 95mm |
| 差込六角対辺 | 1/4" | | |
| ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。 | | | |
| ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません | | | |
| 山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! | | | |
| ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 | | | |
| 左右切替式 | | | |
| ビットはマグネット付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.