品番: EA564AH-126

品名:5.0mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)



| 販売価格 | 995円(税抜)/1,095円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 995円(税抜)/1,095円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/11/18 00:15現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | | |
| カタログ ページ | 0540ページ | | | | |















仕様

| メーカー | ESCOオリジナル | ビット | 5.0mm |
|--------|-----------|-----------|-------|
| ビット全長 | 125mm | ラチェットハンドル | 95mm |
| 差込六角対辺 | 1/4" | | |

ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能

※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可

ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません

山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!

ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易

左右切替式

ビットはマグネット付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.