

品番：EA564AH-132

品名：T8 [Hexlobe]ドライバ- (ラチェット式・電工型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 855円(税抜) / 941円(税込) | | |
| カタログ価格 | 855円(税抜) / 941円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/22 04:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0530ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| メーカー | ESCOオリジナル | ビット全長 | 125mm |
| ビット | T8 | ラチェットハンドル | 95mm |
| 差込六角対辺 | 1/4" | | |
| ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可 | | | |
| ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません | | | |
| 山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! | | | |
| ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 | | | |
| 左右切替式 | | | |
| ビットはマグネット付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.