


品番 : EA564AK-1

品名 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0534ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	397-H
差込六角対辺	1/4"	ギア数	72歯
送り角	5°	最大トルク	25N·m
全長	95mm	重量	96g
材質	PP・TPE・合金鋼		

強力本締め・軽い早回しラチェット機構

堅牢な機構で強力な本締めも可能

指先で回しやすい早回しハンドル

片手でスイッチの切替OK(正転・逆転・固定)

切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲
(コンパクトな窓設計)

ビットのガタツキが少ない深い差し込み

左右切替式

RoHS2適合品

※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。

※ピットは付属しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.