品番: EA564AK-1

品名:ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)



販売価格	1,990円(税抜)/ 2,189円(税込)				
カタログ価 格	1,990円(税抜)/2,189円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/11 22:59現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0544ページ				









仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	397-Н
差込六角対辺	1/4"	ギア数	72歯
送り角	5°	最大トルク	25N·m
全長	95mm	重量	96g
材質	PP·TPE·合金鋼		

強力本締め・軽い早回しラチェット機構

堅牢な機構で強力な本締めも可能

指先で回しやすい早回しハンドル

片手でスイッチの切替OK(正転・逆転・固定)

切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲 (コンパクトな窓設計)

ビットのガタツキが少ない深い差し込み

左右切替式

RoHS2適合品

※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.