

品番 : EA564AK-10

品名 : #2x6.0mm [+ -] ラチェットドライバ-(差替式)



販売価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
カタログ価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/02/17 09:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0534ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	397-D
ビットサイズ	(+/#2×(-)6	ビット全長	135mm
六角シャンク	1/4"	ラチェットハンドル	95mm
セット時全長	185mm	ギア数	72歯
送り角度	5°	最大トルク	25N·m
材質	刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP、TPE、合金鋼	重量	132g

強力本締め・軽い早回しのラチェット機構

堅牢な機構で強力な本締めも可能

指先で回しやすい早回しハンドル

片手でスイッチの切替OK(正転・逆転・固定)

切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲
(コンパクトな窓設計)

ビットのガタツキが少ない深い差しこみ

ビットマイナス部は配線端子のはずし穴に差し込む特殊マイナス形状

電動ビットとしても使用できる差替式ビット

マグネット付き

左右切替式

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.