

品番 : EA566DP-11A

品名 : 4本組 ピックツール



販売価格	9,970円(税抜) / 10,967円(税込)		
カタログ価格	9,970円(税抜) / 10,967円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



## 仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB38681.CBB
用途	Oリングの取り外し、細径ホースの起こし、コネクタのツメ解除、配線引き回しなどに	<セット内容>	<ul style="list-style-type: none"><li>・120°先曲がりタイプ</li><li>・ストレートタイプ</li><li>・125°先曲がりタイプ</li><li>・90°先曲がりタイプ</li></ul> <p>(4点セット)</p>
全長	153mm	軸径	3mm
軸長	75mm	総重量	192g

先端の形状が異なる4種類の工具、パッキンの取り付け、取り外しに万能です。

ツールロール付で持ち運びに便利です。

精密加工の先端採用、硬度、耐摩耗性に優れています。

人間工学に基づいたデザインで、快適で疲れにくい作業を実現しました。

油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。

化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。

グリップエンドには先端形状アイコンを表示し、作業中でも欲しい1本を瞬時に識別できます。

プレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

【SwissGrip Evoの特長】

- ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりとフィットします。
- ・ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
- ・少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

**【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】**

内側(コア):力をしっかりと受け止める硬い素材(リサイクル素材)

中間:内側のコアと外側の層を結合する素材

外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.