

品番：EA568F

品名：10-34mm パイプリーマー



販売価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
カタログ価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/02 02:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	規格	長さ	径	材質	単位
EA568F	10-34mm	150	10-34	工具鋼	本




ヤスリや他の方法より安全で速くて効率的です

仕様

適合管サイズ	10~34mm	全長	150mm
全てのチューブやパイプの穴のバリ取りができます。			
特に電気導管チューブや15mm、22mmの銅パイプに適しています。			
ヤスリやほかの方法より安全で速く効果的です。			
工具鋼・6溝・角度40°プラスチックハンドル			

代替品

	品番	EA207CK-56A
	コメント	10~54mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.