


品番：EA573CD-1.3A

品名：1.27x45mm [Ball Hexagon]キーレンチ



販売価格	910円(税抜)／1,001円(税込)		
カタログ価格	910円(税抜)／1,001円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/03/25 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0554ページ		



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB212.1,27
サイズ(mm)	1.27	軸長(mm)	45
レンチハンドルの内側の長さ(mm)	45	レンチキーの内側の長さ(mm)	12
質量(g)	0.5	適合キャップスクリュー	M1.4
適合セットスクリュー	M2.5		
ボールポイント付			
エッジは軽く隅取りしており、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。			
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。			
エッジは軽く隅取りしており、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。			
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。			
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靱に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。			
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。			

