


品番：EA573CK-2.5

品名：2.5x110mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ



販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/28 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0555ページ		



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB2222.L-2.5YG
サイズ(mm)	2.5	軸長(mm)	110
ボールポイント付			
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。			
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。			
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。			
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靱に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。			
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。			
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。			
色	黄緑		
色の違いによってサイズの選別が容易です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.