

品番 : EA573KG-10

品名 : T10x 80mm [Hexlobe]ドライバー



販売価格	645円(税抜) / 710円(税込)		
カタログ価格	645円(税抜) / 710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/24 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0527ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	6300-T10
サイズ	T10	軸長	80mm
軸径	4mm	材質	刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE
重量	58g		
トルクの伝達率が高いヘクスローブ(6つの溝)ネジ用ドライバー			
ハンドルは四角に近い断面形状で力が掛けやすい形状			
いじり止め付きネジにも対応(穴ありタイプ)			
高精度ブラックポイント仕上げ			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.