

品番 : EA573KG-15

品名 : T15x 80mm [Hexlobe]ドライバー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 645円(税抜) / 710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 645円(税抜) / 710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/28 12:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0527ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|----|----------------------------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | 6300-T15 |
| サイズ | T15 | 軸長 | 80mm |
| 軸径 | 4mm | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE |
| 重量 | 58g | | |
| トルクの伝達率が高いヘクスロープ(6つの溝)ネジ用ドライバー | | | |
| ハンドルは四角に近い断面形状で力が掛けやすい形状 | | | |
| いじり止め付きネジにも対応(穴ありタイプ) | | | |
| 高精度ブラックポイント仕上げ | | | |
| RoHS2適合品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.