

品番 : EA573L-102.5A

品名 : 2.5x 64mm [Ball Hexagon]キ-レンチ(ショートヘッド)



販売価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
カタログ価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/28 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0554ページ		



#### 仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB2212.2,5
サイズ(mm)	2.5	軸長(mm)	64
適合セットスクリュー	M5	適合キャップスクリュー	M3
レンチキーの内側の長さ(mm)	6	重量(g)	3
注意	ボール部では本締めできません。		
ボールポイント付			
ニッケルクロムメッキ加工			
ショートヘッドと100°のアンクルにより狭い場所のネジを回すことができます。			
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。			
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。			
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

