品番: EA573LP-2.5A

品名: 2.5x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)



販売価格	<b>1,160円</b> (税抜)/ 1,276円(税込)				
カタログ価 格	1,160円(税抜)/1,276円(税込)				
在庫数	最新在庫: 106 (2024/05/21 05:39現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0587ページ				







## 仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB1206.2.5-60
サイズ(mm)	2.5	軸長(mm)	60
全長(mm)	105	ハンドル幅(mm)	48
適合セットスクリュー	M5	適合キャップスクリュー	M3
重量(g)	13	材質	軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。

レーザー刻印のシリアルナンバー

人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。

グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

サイズによってハンドル形状が多少異なります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.