


品番 : EA573LP-8A

品名 : 8.0x 50mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)



販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0561ページ		



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB1206.8-80
サイズ(mm)	8	軸長(mm)	50
全長(mm)	125	ハンドル幅(mm)	96
適合セットスクリュー	M16	適合キャップスクリュー	M10
重量(g)	129	材質	軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂
ロングタイプ			
レーザー刻印のシリアルナンバー			
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけた時に最適。			
サイズによってハンドル形状が多少異なります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.