

品番 : EA573MD-25

品名 : T25x 83mm [Torx]キーレンチ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/06/12 15:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0564ページ | | |



| 品番 | サイズ | 軸長 | 材質 | 単位 |
|------------|-----|------|-------|----|
| EA573MD-25 | T25 | 83mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-20 | T20 | 65mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-15 | T15 | 50mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-10 | T10 | 40mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-08 | T8 | 30mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-06 | T6 | 25mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-05 | T5 | 20mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-04 | T4 | 15mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-03 | T3 | 10mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-02 | T2 | 8mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-01 | T1 | 6mm | ステンレス | 本 |

| 品番 | サイズ | 軸長 | 材質 | 単位 |
|------------|-----|------|-------|----|
| EA573MD-25 | T25 | 83mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-20 | T20 | 65mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-15 | T15 | 50mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-10 | T10 | 40mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-08 | T8 | 30mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-06 | T6 | 25mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-05 | T5 | 20mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-04 | T4 | 15mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-03 | T3 | 10mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-02 | T2 | 8mm | ステンレス | 本 |
| EA573MD-01 | T1 | 6mm | ステンレス | 本 |

仕様

| | | | |
|-----------------------|--------------|----|----------|
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB410.25 |
| サイズ | T25 | 軸長 | 83mm |
| スタンダードなL型ヘクスローブレンチです。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.