


品番：EA573MG-25A

品名：T25x120mm [Bore Torx]ドライバー



販売価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
カタログ価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB 38400.25-120 B
サイズ	T25	軸径	6mm
軸長	120mm	全長	235mm
重量	106g	適はいじり止め付きトルクスキャップスクリュー/ トルクスキャップスクリュー	M5

イジリ止付

精密な刃先がねじに最適にフィットします。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】  
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)  
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材  
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現

油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。

化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。

グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示

ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。

【SwissGrip Evoの特長】

- ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
- ・ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
- ・少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.