


品番：EA573WS-540

品名：4.0x137mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホルド付)



販売価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/12 20:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0369ページ0556ページ		



カラースリーブでサイズ選別が容易

### 仕様

メーカー	Wera	型番	022694
商品名	3950	用途	六角穴付きボルト等の締付け作業に
サイズ	4.0mm	色	黄
軸長	137mm	材質	ステンレス

ステンレス製品で作業する際のもらいサビ対策に特別な表面処理により通常のステンレスより強度がアップしています。

#### ヘックスプラス

工具とネジの接触面積を広げ、刃先とネジ形状にもたらず削りや変形を回避します。

#### ホールド機能

先端がネジをしっかりと固定するのでねじの落下を防ぎます。

片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。

ボールポイント側に抜け止めボール付き

#### ボールポイント付き

先端が球状になっており、ツールを傾けた状態でもねじを回す事ができます。

#### L型レンチ(プラスリーブ付き)

握りやすい丸軸のデザインで作られています。

スリーブにより、低温でも快適で安全に作業できます。

ブラックレーザー仕上げで、耐食性を向上させています。

サイズによってカラーが異なり判別しやすくなっています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.