

品番：EA575AN-1

品名：DC36.0V フロア用タッカー(充電式)



販売価格	94,300円(税抜)／103,730円(税込)		
カタログ価格	94,300円(税抜)／103,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/13 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	N 3604DM
名称	本体	サイズ	282×87×321 (H) mm
対応サイズ	ステープル長:16・19・25・32・38mm	電源	36V(リチウムイオン2.5Ah)
総重量	3.1kg	付属品	バッテリー、急速充電器(冷却機能付)、ケース、平打用ノーズキャップ、六角棒スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー
モーター	直流ブラシレスモーター	針幅	4mm
装てん数	90本(1連+15本)	充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分
作業量	約2200本(1充電あたりの目安)		

LEDライト付
充電式のため、コンプレッサー・エアホースは不要です。
コードレスの取り回しやすさとエア工具の使用感を実現しました。
持ち運びも楽なので、2Fでの作業やマンション内装、リフォームに最適です。
コンプレッサを使用しないため、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮します。
反動低減機構により、本体の浮き上がりを抑え、さらに強力なスプリングを採用することで様々な木材にもしっかり打てるパワフルな打込み力

を実現しました。
動力部とハンドル部の間に防振ゴムを配置することにより、打込み時の衝撃を緩和する防振ハンドル構造です。
表・裏どちらからでもステーブル残量が見やすい
空打防止機構（電子スイッチ式）
ダイヤル式打込深さ調整機構
巾木で隠れる隅打ち5mmが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.