

品番：EA575B-23

品名：1.8kgx406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)



販売価格	18,700円(税抜)／ 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜)／20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/22 21:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0110ページ		



ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様

頭重量(kg)	1.8	全重量	2.72kg
頭径(mm)	50	全長(mm)	410
ハンドル長	350mm		
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。			
鍛造46HRCヘッド			
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。			
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。			
ゴムクリップ付			
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。			
ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

