

品番 : EA575B-53

品名 : 9.1kg/762mm 大ハンマー(スチール芯入り)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 62,700円(税抜)／68,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 62,700円(税抜)／68,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/17 06:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0110ページ | | |



ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様

| | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| 頭重量(kg) | 9.1 | 全重量 | 11.3kg |
| 頭径(mm) | 70 | 全長(mm) | 805 |
| ハンドル長 | 705mm | | |

鍛造46HRCヘッド

ゴムクリップ付

グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。

安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。

周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。

ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

