

品番：EA575B-63

品名：1.36kg /356mm 無反動ハンマー(ノスパ°-キング°)



販売価格	16,300円(税抜)／ 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 08:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0180ページ		



仕様	
品名	ノスパ°-キング° 無反動ハンマー
品番	EA575B-63
重量	1.36kg
全長	356mm
頭径	47mm
ハンドル長	300mm
材質	ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
特徴	ノスパ°-キング° 無反動ハンマーは、人間工学に基づいた形状と厚みにより、振動を低減し、作業効率を向上させます。

ハンドル内に鉄芯がある為、ヘッドが抜けずに安全です

仕様

頭重量(g)	907	全重量(g)	1360
頭径(mm)	47	全長(mm)	355
ハンドル長	300	材質	ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
滑り止めグリップ			
ストラップホール付			
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除			
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)			
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)			
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.