

品番：EA575B-67

品名：1.81kg /406mm 無反動ハンマー(ノスパ°-キング°)



販売価格	21,800円(税抜)／ 23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/12/16 08:09現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0180ページ		



仕様		単位	数量
全長	406mm	mm	1
頭径	57mm	mm	1
頭重量	1.81kg	kg	1
ハンドル長	406mm	mm	1
材質	ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム		
特徴	ノスパ°-キング°		
備考	人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)		
	可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)		
	グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。		

ハンドル内に鉄芯がある為、ヘッドが抜けずに安全です

仕様

頭重量(g)	1814	全重量(g)	1814
頭径(mm)	57	全長(mm)	406
ハンドル長	406mm	材質	ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
滑り止めグリップ			
ストラップホール付			
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除			
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)			
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)			
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.