

品番：EA575BG-13

品名：4.5kg/766mm 大ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

頭重量	4.5kg	頭径	64mm
全長	766mm	材質	ヘッド:特殊鋼 グリップ:ゴム
硬度	30~35HRC	使用可能温度	-10~50℃

打撃面への損傷を防ぎ、自動車、地上鉱山、鉄道、金属加工、農業などに最適です。

「壊れない」独自のハンドル構造

- ・6本のバネ鋼棒を内蔵：ハンドルの芯にスチール棒を通し、ヘッドを鋼製プレートでロック。「ヘッドが抜ける」「柄が折れる」といった事故を物理的に防ぎます。
- ・耐久性：最も負荷がかかる首元が強化されており、過酷な打撃作業でも長寿命を誇ります。

「ソフトフェイス」による表面保護

- ・硬度を調整：ヘッドには鍛造・焼入れを施した後、焼き戻し処理を行い、硬度を30~35HRC(一般的な鉄製ハンマーより柔らかめ)に設定しています。
- ・対象物を守る：打撃面が相手材よりも適度に柔らかいため、金属の表面や部品を傷つけたり、火花が散ったりするのを抑えたい作業に最適です。

作業者の負担を抑える設計

- ・疲労軽減：人間工学に基づいたゴム製グリップが、重作業特有の激しい振動を吸収。長時間の使用でも手が痺れにくく、快適に作業できます。

国際的な安全規格(BS876、ANSI、SANS387:2014)に準拠しています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.