

品番：EA575BG-2

品名：1.8kg/300mm 両頭ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)



販売価格	9,950円(税抜) / 10,945円(税込)		
カタログ価格	9,950円(税抜) / 10,945円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

頭重量	1.8kg	頭径	51mm
全長	300mm	材質	ヘッド:特殊鋼 グリップ:ゴム
使用可能温度	-10~50℃	硬度	30~35HRC

コンパクトで取り回しが良く、様々な作業に対応できる汎用性の高い両頭ハンマー。

#### 頑丈なハンドル設計

4本のバネ鋼バーがスチール製のロックプレートでハンマーヘッドに固定されています。

#### 疲れにくい人間工学デザイン

手に馴染むラバーグリップを採用。打撃時の振動を大幅に吸収するため、長時間の作業でも手や腕への負担を最小限に抑えます。

金属成形、地上採掘、切削工具のメンテナンスに最適です。

精度、強度、耐久性を兼ね備えています。

国際的な安全規格(BS876、ANSI、SANS387:2014)に準拠しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.