

品番：EA575BG-31

品名：0.9kg/280mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)



販売価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
カタログ価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

頭重量	0.9kg	頭径	31mm
全長	280mm	材質	ヘッド:特殊鋼 ハンドル:グラスファイバー
硬度	50~58HRC		

冷間チゼル、コンクリートチゼル、レンガボルスターの打撃、杭の打ち込み、鉄筋の地面への埋め込み、コンクリート床の貫通などに使用されます。

#### 圧倒的な耐久性と強度

- ・高品質なヘッド: 特殊鋼を鍛造し、50~58HRCの硬度に誘導焼入れを施しているため、非常に頑丈です。
- ・欠け防止: 打撃面は適切に研磨され、エッジに面取り加工が施されているため、激しい使用でもヘッドが欠けにくい。
- ・強固な接合: ヘッドとハンドルは強力なエポキシ接着剤で固定されており、過酷な作業でも外れる心配がありません。

#### 作業負担を軽減するハンドル構造

- ・衝撃吸収: ポリプロピレン製ジャケットと滑り止めのTPRグリップにより、振動と衝撃を大幅にカットします。
- ・オーバーストライク保護: ネック部分を25%広く設計し、空振りによるハンドルの損傷を防ぎます。
- ・軽量かつ頑丈: ファイバーグラス製の二重射出成形により、軽さとタフさを両立しています。

国際的な安全規格(BS 876、ASME B107.400-2018)に準拠しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.