

品番：EA575BG-36

品名：1.8kg/297mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)



販売価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
カタログ価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

頭重量	1.8kg	頭径	48mm
全長	297mm	材質	ヘッド:特殊鋼 グリップ:ゴム
硬度	45~51HRC		

軽度の解体作業、釘打ち、石や金属の彫刻などに。

プロの職人からDIYまで、幅広いシーンで活躍する両頭ハンマーです。

「壊れない」独自構造のハンドル

- ・スチール棒を内蔵: ハンドル内部に4本のバネ鋼棒を通し、スチール製のロックプレートでヘッドを固定。ヘッドが外れたり、ハンドルが折れたりする心配がありません。
- ・高い安全性: 物理的に強固に連結されているため、ハードな現場でも安心して使用できます。

優れた操作性と耐久性

- ・疲労軽減: 人間工学に基づいたラバークリップが、打撃時の振動を吸収。長時間の作業でも手が疲れにくい設計です。
- ・タフなヘッド: 特殊鋼を鍛造し、45~51HRCの硬度で高周波焼入れを施しているため、非常に高い耐久性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.