

品番：EA575BG-41

品名：510g/310mm ボールピンハンマー(チタン製)



販売価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

頭重量	510g	頭径	38mm
全長	310mm	材質	ヘッド:チタン ハンドル:グラスファイバー

金属の曲げ加工、リベット打ち、溶接部のピーニング、表面テクスチャリングに最適で、一振りごとにプロ仕様の精度、耐久性、性能を発揮します。

「軽く、かつ強力」なチタンの力

- ・驚きの打撃効率: わずか約510gのチタンヘッドながら、重量級の約900gのスチールハンマー相当の打撃力を生み出します。
- ・体への負担を軽減: チタン特有の性質により、打撃時の反動と振動を大幅にカット。長時間の作業でも疲れにくいのが最大の特徴です。
- ・特殊環境に対応: 非磁性のため、磁気を嫌う精密機器の近くや特殊な作業環境でも安心して使用できます。

タフで安全なハンドル設計

- ・オーバーストライク防止: ネック部分を幅広く強化し、空振りによるハンドルの破損を防ぎます。
- ・多重構造の安心感: 丈夫なポリプロピレンジャケットを被せたファイバーグラスハンドルを採用。高強度エポキシ樹脂でヘッドと強力に接着されています。
- ・快適な握り心地: 人間工学に基づいた滑り止めのTPRグリップにより、正確なコントロールが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.