

品番：EA575BJ-32

品名：3.6kg/590mm 杭打ちハンマー

	販売価格		8,000円(税抜)／8,800円(税込)	
	カタログ価格		8,000円(税抜)／8,800円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 4 (2026/04/02 02:45現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0110ページ2529ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	KP-8
用途	防獣フェンスの杭打ちなど	呼称	#8
全長	590mm	頭寸法(mm)対辺	59
頭寸法(mm)長さ	145	頭重量	3.6kg
パイプ柄内径	φ26mm	ヘッド硬度	HRC44～50°
全重量	4.0kg	材質	頭:S53C、 柄:アルミ
使用温度	－20～50℃		
パイプ柄に杭を差し込むことで、安全・確実な杭打ちが可能です。			
パイプ柄に杭を差込、起こして垂直に仮打ちしてから、勢いよく打ち込むだけです。			
すべての面で打てます。			
自然な体勢で打ち込める。			

