

品番：EA575WJ-21

品名：480g/280mm 溶接・チッピングハンマー(ブラシ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,960円(税抜) / 2,156円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,960円(税抜) / 2,156円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 23:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0094ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|----------|---------|
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-834 |
| 刃幅 | 20mm | 重量 | 480g |
| 全長 | 280mm | ヘッド全長 | 80mm |
| ヘッド材質 | 鉄(焼入れ加工) | 刃硬度 | HRC45相当 |
| ブラシサイズ | 20×120mm | ワイヤブラシ材質 | 銅線、木 |

チッピングハンマーとワイヤブラシが一体化した、溶接後のスラグやスパッタ除去に最適なハンマーヘッドブラシです。

溶接後のスラグやスパッタの除去に最適

アイアン製の耐久性抜群なボディは手に馴染み、振り易いこだわりの設計です。

溶接ビードにこびり付いた頑固なスラグ、スパッタを一撃除去。
適度な重さがあり、刃先も硬いため、スラグやスパッタあ取りやすいつくりです。

ブラシは固めでしっかりしているため、作業性バツグン、ワイヤブラシは消耗してきたら、交換が可能です。

手に馴染みやすく、しっかり握れるグリップ形状。
衝撃吸収に優れ、長時間の作業でも疲れません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

