

品番：EA575WK-1

品名：1.1kg/240mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)



販売価格	5,830円(税抜) / 6,413円(税込)		
カタログ価格	5,830円(税抜) / 6,413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/03 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0109ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	AH-11G
用途	コンクリート等に強力アンカーを打ち込む際などに	全長	240mm
六角頭サイズ(対辺)	43mm	頭(長さ)	95mm
頭重量	1100g	全重量	1400g
材質	頭:S53C(炭素鋼)、柄:ファイバークラス(ゴムグリップ付)	使用温度	-20~50℃
焼入硬度	HRC 44~50°		

短めのグラスファイバー柄と、太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすい

<使用上の注意>

- ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
- ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.